

Base H15 高速离心机


🚀 高效

🔊 低噪

🛡️ 安全

Base H15高速离心机标配分子实验常用1.5ml×24孔角转头，简便的操作性等优点，采用先进的控制技术、质量可靠、性能优越。

产品详解



- 标配转头：1.5/2ml×24孔
- 温度范围：常温
- 最高转速：15000rpm
- 最大离心力：20375xg
- 分子生物学实验专业选择

创新点

- 特氟龙涂层离心腔体，防止样品腐蚀；
- 进口一体成型气相胶门盖密封圈，密封效果更好，寿命更长

性能介绍

1. 优质的离心能力

- 超硬铝合金材质角转头，耐腐蚀，耐高温高压消毒
- 大力矩交流变频无刷电机，启动平稳快速，免维护，更长使用寿命；
- 可靠的矢量正弦波驱动控制系统，精确的控制转速、时间和相对离心力；
- 9种升速曲线、10种减速曲线，0档为自由停机，防止样品二次重悬；

2. 完善的安全保护

- 应急开门拉绳，断电状态方便取出样本；
- 特氟龙涂层离心腔体，更好防止样品腐蚀；
- 进口一体成型气相胶门盖密封圈，密封效果更好，寿命更长；
- 门盖保护、超速、过电压电流和不平衡探测系统，对离心过程实时监控，确保仪器安全运行；

3. 人性化的操作

- Flash 按键可完成瞬时点动离心，操作便捷；
- 清晰大尺寸 LED 数码液晶显示，运行参数一目了然；
- 采用按键 + 旋钮的操作方式，操作简便，快速设定参数；
- 离心结束后自动打开离心机门盖，防止样品过热，便于取放样品；
- Speed/Rcf 参数设定 / 转换按键，方便运转时快速调节及实时查看相对离心力；
- 强制通风降温，优秀的空气热交换技术，显著地降低转头温度，确保样品不被破坏；

产品参数

产品型号	Base H15
转速范围	100~15000rpm
最大相对离心力	20375xg
容量[ml]	1.5/2.0ml×24角转头
时间设置	1-59min/1-59s；2种模式可选；
显示方式	单色LED高亮数码管
最快加速时间[sec]/升速挡	18s/9挡
最快减速时间[sec]/降速挡	20s/10挡，0挡自由停机
电源	AC220V/50~60Hz
功率	450W
尺寸：长×宽×高	280×360×250mm
重量(无转头)	18Kg
最高转速下噪音水平(≈)	≤58dB(A)
防护等级	IP20
允许环境温度/相对湿度	+5~40℃/80%

转头参数



产品名称	Base H15 1号角转头
产品型号	Base H15-A-1
容量 (ML×管数)	1.5/2ml×24
最高转速 (RPM)	15000
最大相对离心力 (xg)	20375
备注	标配：含0.5ml和0.2ml 转换适配器各24个



产品名称	Base H15 2号角转头
产品型号	Base H15-A-2
容量 (ML×管数)	毛细血比容管×24
最高转速 (RPM)	12000
最大相对离心力 (xg)	15455
备注	选配：直径1.5mm×L75mm×24



产品名称	Base H15 3号角转头
产品型号	Base H15-A-3
容量 (ML×管数)	5ml×10
最高转速 (RPM)	13500
最大相对离心力 (xg)	12920
备注	选配：PP圆底带盖



产品名称	Base H15 4号角转头
产品型号	Base H15-A-4
容量 (ML×管数)	0.2ml×8×4
最高转速 (RPM)	14800
最大相对离心力 (xg)	16200
备注	选配：PP锥底带盖



产品名称	Base H15 5号角转头
产品型号	Base H15-A-5
容量 (ML×管数)	0.5ml×36
最高转速 (RPM)	13500
最大相对离心力 (xg)	13250
备注	选配：PP锥底带盖